

品番：EA710D-30

品名：デジタル接地抵抗計



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/09 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT6031-03
接地抵抗	20Ω / 200Ω / 2000Ω	精度	±1.5%rdg. ±8dgt./ ±1.5%rdg. ±4dgt./ ±1.5%rdg. ±4dgt.
地電圧	0~30.0Vrms (精度: [50/60Hz] ±2.3%rdg. ±8dgt)、 [DC] ±1.3%rdg. ±4dgt)	機能	測定方式切替(2極法または3極法)
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	185(W)×44(D)×111(H)mm
重量	570g	付属品	補助接地棒(2本)、 測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、 本体プロテクター、 携帯用ケース
防塵・防水	IP67		
ワンタッチ自動測定、 巻き取り器付測定コード(10m、20m)			
測定可能回数	400回(測定条件: 3電極法, 10秒間隔で10 Ω測定)		
粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67			

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
0~2000Ωのワイドな測定範囲
作業時間を大幅短縮!改良された接地棒とコード巻取器を付属
現場に強い、防塵・防水性能にすぐれたボディ
測定準備時間を大幅に短縮 使いやすいデジタル接地抵抗計
簡単操作のデジタル接地抵抗計
測定コードがからまない!ねじれない! 新開発のコード巻き取り器

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.