品番: EA710D-30B

品名:デジタル接地抵抗計



販売価格	52,800円(税抜)/58,080円(税込)				
カタログ価 格	52,800円(税抜)/58,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 19:43現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0803ページ				













仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	FT6031-50
測定方式	2電極法 (D 種測定対応) / 3電極法 (A~D 種測定対応) ※安全のため、ご使用の際にはオプションのテストリード(EA708XA-1)をご使用ください。	接地抵抗	$20\Omega(0\sim20\Omega), 200\Omega(0\sim200\Omega),$ $2000\Omega(0\sim2000\Omega)$
精度	±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt.	地電圧	0~30.0Vrms (確度:[50/60Hz]±2. 3%rdg±8dgt、[DC]±1.3% rdg±4dgt)
許容地電圧	25.0 V rms(直流または正弦波)	規格	CATIV 100V,CATIII 150V,CATII 300V
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	185(W)×111(D)×44(H)mm
重量	570g(電池及びプロテクタ含む)	防水·防塵	IP67/IP65(EN60 529)
材質	樹脂	使用温度範囲	−25~65°C
測定可能回数	500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワ イヤレスアダプタ未装着)	機能	・活線警告表示・ゼロアジャスト・連続測定モード・無線通信(EA708XA-1装着時のみ)・コンパレータ
付属品	・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各		

1本) ・携帯用ケース ・プロテクター

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

優れた耐ノイズ性能

専用無償アプリGENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成が可能です。

測定現場の写真を撮影し、写真上に測定結果を転送入力、手書きでメモを書き込むなど、現場でスムーズにデータを管理できます。

※オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)によるBluetoothR通信を使用します。

粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。 汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.