

品番：EA710D-31A

品名：デジタル接地抵抗計(ワイレスアダプタ付)



販売価格	59,400円(税抜) / 65,340円(税込)		
カタログ価格	59,400円(税抜) / 65,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT6031-90
測定方法	2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応)	接地抵抗	20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
精度	±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt.	地電圧	0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt.、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
許容地電圧	25.0 V rms (直流または正弦波)	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	185(W)×111(D)×44(H)mm	重量	570g(電池及びプロテクタ含む)
材質	樹脂	防水・防塵	IP67/IP65(EN60 529)
使用温度範囲	-25~65℃	測定可能回数	500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイヤレスアダプタ未装着)
機能	・活線警告表示 ・ゼロアジャスト ・連続測定モード ・無線通信(EA708XA-1装着時のみ) ・コンパレータ	付属品	・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本) ・携帯用ケース ・プロテクター ・ワイヤレスアダプタ

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

優れた耐ノイズ性能

付属のワイヤレスアダプタを使って、Bluetooth通信でスマホ、タブレットに測定値を送れ、レポート作成がその場でできます。

本体は粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。  
汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.