

品番：EA711-10A

品名：検相器



販売価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫：2 (2025/05/14 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	PD3129-10
検相表示	(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、 ブザー断続音(ピッピッ)、 矢印緑色点灯 (逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、 ブザー連続音(ピー)	使用電圧範囲	三相AC70~1000V
規格	CATIII 600V	使用周波数範囲	45~66Hz
電源	単3マンガン電池×2本(付属)	ケーブル長	0.7m
サイズ	70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)	重量	240g
電池チェック	電源ON時: ONランプ点灯 電池消耗時: ONランプ点滅	オートパワーオフ	電源投入後, 約15分経過後に電源OFF
連続使用時間	70時間	機能	・活線チェック ・電池チェック ・オートパワーオフ
様式	静電誘導式	タイプ	ワイドタイプ
付属品	・携帯用ケース ・ストラップ ・スパイラルチューブ		

金属非接触式。被覆電線の上から検相

IV・HIV電線:14~500mm<sup>2</sup>、  
CV電線:3.5~500mm<sup>2</sup>対応

LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります

磁石がついて配電盤に固定可能!

電線の被覆の上からクリップするだけ。

矢印ランプ点灯(正相の場合)で、工事報告用の写真撮影が可能。

光る矢印でより分かりやすく、金属非接触で安全作業

作業がはかどるマグネット付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.