# 品番：EA711-11

# 品名：検相器(電圧計付)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 85,000円（税抜）／ 93,500円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 85,000円（税抜）／93,500円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/06/15 00:21現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日置電機（HIOKI） | 型番 | PD3259 |
| 使用電圧範囲 | 三相AC90～520V | 使用周波数範囲 | 45～66Hz |
| 検相表示 | (正相)：画面POS表示＋黄緑色バックライト、断続ブザー音<br>(逆相)：画面REV表示＋赤色バックライト、連続ブザー音<br>(その他)：欠相予測、接地相予測 | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 本体：84(W)×46(D)×146(H)mm<br>ケーブル長：0.5m | 重量 | 590g |
| 測定項目 | 三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数<br>電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt.<br>周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt.<br>応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms | 測定対象 | 被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部<br>三相 AC 90.0 V～520.0 V (45 Hz～66 Hz) |
| 対地間最大定格電圧 | AC600 V (CATIV) | 防じん防水性 | 本体 (電圧センサ部を除く): IP54 (EN60529) |
| その他機能 | ホールド機能, 表示部バックライト機能, ブザー機能, オートパワーオフ, 電池消耗警告, ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) | 連続使用時間 | 5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース×1, スパイラルチューブ (黒1,赤2,青2,黄2) | | |

ワイドタイプ、
IV・HIV：8～325m㎟
CV：2～250m㎟対応

ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ

携帯ケース付

非接触式で被覆電線の上から検相できます。

ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。

バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる

1回の測定で三相電路の検相・線間電圧の確認・検査が完了

代替品

**品番** EA711-11B

**コメント** 変更点:ﾜｲﾔﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀが装着可能に

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.