

品番：EA711-12

品名：検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
カタログ価格	121,000円(税抜) / 133,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0773ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	PD3259-90
仕様	Bluetooth機能付	測定項目	三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数 電圧測定確度: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 8 dgt., 周波数測定確度: $\pm 0.5\%$ rdg. ± 1 dgt., 応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms
測定対象	被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部, ※シールド電線不可 三相 AC 90.0 V ~ 520.0 V (45 Hz ~ 66 Hz)	仕上り外径	$\phi 6\text{mm} \sim 30\text{mm}$
接続可能導体径	IV・HV: $8 \sim 325\text{mm}^2$ CV: $2 \sim 250\text{mm}^2$ 対応	最大定格電圧	AC 600V (CATIV)
電源	単3電池 $\times 4$ 本 (付属)	連続使用時間	5時間 (表示部バックライトオフ, 待機状態にて, Z3210未装着)
最大定格電力	3VA	検相表示	(正相): 画面POS表示 + 黄緑色バックライト, 断続ブザー音 (逆相): 画面REV表示 + 赤色バックライト, 連続ブザー音 (その他): 欠相予測, 接地相予測
サイズ	本体: $84(\text{W}) \times 46(\text{D}) \times 146(\text{H})\text{mm}$ ケーブル長: 0.5m	重量	590g

使用電圧範囲	三相AC90V～520V	使用周波数範囲	45Hz～66Hz
防水・防塵等級	本体(電圧センサ部を除く):IP54 (EN 60529)	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ホールド機能 ・電池チェック ・オートパワーオフ ・ドロッププルーフ(コンクリート上1m)
タイプ	ワイドタイプ	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 ・カラークリップ(赤2, 青2, 黄2, 白2) ・スパイラルチューブ(黒1)

金属非接触式で被覆電線の上から検相できます。

ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。

ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)付の為、Bluetooth無線通信が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.