

品番 : EA711-1A

品名 : 検相器



販売価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜)／26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/01/20 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0773ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	PD3129
検相表示	(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、 ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯 (逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、 ブザー連続音(ピー)	使用電圧範囲	三相AC70～600V
規格	CATIII 600V	使用周波数範囲	45～66Hz
ケーブル長	0.7m	サイズ	70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)
重量	200g	電源	単3マンガン電池×2本(付属)
電池チェック	電源ON時:ONランプ点灯 電池消耗時:ONランプ点滅	オートパワーオフ	電源投入後、約15分経過後に電源OFF
連続使用時間	70時間	機能	・活線チェック ・電池チェック ・オートパワーオフ
様式	静電誘導式	タイプ	スリムタイプ
付属品	・携帯用ケース ・ストラップ ・スパイラルチューブ ・取扱説明書		

金属非接触式。被覆電線の上から検相

IV・HIV電線:2~100mm²、
CV電線:2~60mm²対応

LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります

磁石がついて配電盤に固定可能!

電線の被覆の上からクリップするだけ。

矢印ランプ点灯(正相の場合)で、工事報告用の写真撮影が可能。

作業がはかどるマグネット付き

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.