

品番：EA711-60

品名：検相・検電器



販売価格	9,200円(税抜)／10,120円(税込)			
カタログ価格	9,200円(税抜)／10,120円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/01 11:50現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0785ページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	VP-01U
検相表示	(電子音鳴動後): ●正相(緑点灯) ●逆相(赤点灯) ●同相(赤点滅) ●エラー(緑赤交互点滅)	使用電圧範囲	AC100～1000V
使用周波数範囲	45Hz～65Hz	使用温湿度	●-10～+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) ●+40～+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80 %RH以下 (但し、電池を含まず、結露のないこと)	サイズ	21(W)×26(D)×153(H)mm
重量	約50g (電池含む)	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	約150時間 (アルカリ電池使用時)	校正	不可
安全規格	IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV	機能	●活線チェック/検電チェック ●オートパワーオフ (約5分/解除不可) ●非接触式の検電機能
付属品	●取扱説明書 (保証書付) ●単4形乾電池×2本 (テスト用)		

太・細の配線でも検相可、軽量ボディでポケット・ベルトに収納できます。

三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。

ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。

測定結果はLEDの色とピープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.