

品番：EA711-71

品名：検相器(高圧・キュービクル用)



販売価格	216,000円(税抜) / 237,600円(税込)		
カタログ価格	216,000円(税抜) / 237,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0785ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HPI-A6
使用電圧範囲	3kV~7kV	使用周波数	50Hz/60Hz
検相表示	音響発光	機能	検相: 同相か120度異相かを検出 相順: 120度進み、遅れを検出
電源	単5乾電池(1.5V)・R1×各2個(別売)	サイズ	φ35×318mm
重量	約2.2kg	付属品	収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント
音量	50dB以上(1m離れて)	対象	キュービクル用
絶縁抵抗	2000MΩ以上	絶縁耐力	20kV1分間
使用温度範囲	-10℃~+40℃	動作表示	発光: 8000lxの明るさの下で確認可能 発音: 発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)
使用可能距離	送受信機相互間標準光ケーブルにて 6m(3m×2)		

単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示。

検電端子や被覆電線上から測定可能(※シールドケーブルは不可)

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全！
絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.