

品番：EA711GD-11B

品名：ケーブル・ブレイカー探索機



販売価格	196,300円(税抜)／215,930円(税込)		
カタログ価格	196,300円(税抜)／215,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0784ページ		



仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	PTR620
探索深度	0.3～0.9m(設置状況による)	電源	リチウムポリマー充電電池内蔵
サイズ	送信機:116×98×24.5mm 受信機:149×68×22mm	重量	送信機:150g(電池込) 受信機:145g(電池込)
オートパワーオフ	送信機:30分後に自動切 受信機:5分後に自動切	周波数	33.3KHz
使用温度	－17～50℃(充電時:－10～45℃)	電流	約8mA
使用電圧	0～600VAC/0～300VDC	付属品	送信用アダプタリード、延長ケーブル、 コンセント用ブレード、ワニ口クリップ ×2、USBケーブル×2、充電用アダプ ター、専用ケース
環境ノイズに強いデジタル送受信方式			
目的線やブレイカーを確実に検出			
無電圧線から600VACの活線まで対応			
探索範囲最大3m・探索距離最大7Km			
探索用呼び線(EA597GD-30)(別売)を使用すれば、高い天井の配管も追えます。			
ケーブル探索機の決定版 検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機			

端末に対応したブレーカーを瞬時に確認
感度自動調節（オートピークホールド）機能により、目的線を確実に識別
特定のデジタル波のみを検出。ノイズをカットして誤検知をしません。
断線箇所や短絡箇所も検出できます
壁や天井裏の隠れた配線の検出
USB-TypeCの充電に対応。お手持ちの充電器でも充電可能。
マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索
ケースはハードケースでコンパクトになっています。
角型電池（006P）の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間使用できます。
探索音（ピッ・ピッ・ピッ）をスイッチ一つで消音出来る消音機能搭載です。
クランプ送信で非接触の送受信も実現（※要オプション 非接触送信用クランプG33）

代替品

	品番	EA711GD-11C
	コメント	感度調節を自動と手動で切替可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.