

品番：EA712A-27

品名：デジタル照度計



販売価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜)／10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0804ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78747
測定範囲	0～400Lux 0～4,000Lux 10～40,000Lux	分解能	レンジ0～400Lux:0.1Lux レンジ0～4,000Lux:1Lux レンジ10～40,000Lux:10Lux
精度	±(4%+10dgt):0～10000Lux ±(5%+10dgt):10001～40000Lux	再現性	±2%
測定周期	2回／秒	受光部	フォトダイオードセンサー
使用温湿度	温度:0～40℃ 湿度:70%以下	保管温湿度	温度:-10～50℃ 湿度:80%以下
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:72(W)×30(D)×130(H)mm センサー:57(W)×26(D)×106(H)mm コードの長さ:220mm
重量	210g(電池含)	材質	本体:ABS樹脂 カバー:ゴム
機能	ピークホールド	用途	・事務所、作業現場などの照度管理に。 ・ビニールハウス内の照度管理に。
収納ケース付			
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です。			

測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます。

測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です。

読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用しています。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)

代替品

	品番 EA712A-28 コメント 変更点:機能面の向上、LED対応
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.