品番: EA712A-28

品名:デジタル照度計



| 販売価格 | 13,800円 (税抜)/15,180円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 13,800円(税抜)/15,180円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/22 18:16現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | | | | | |















仕様

| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78751 |
|----------|---|-------|---|
| 測定範囲 | 0∼199,900Lux | 分解能 | レンジ0〜199.9Lux:0.1Lux レンジ1〜1,999Lux:1Lux レンジ10〜19,990Lux:10Lux レンジ100〜199,900Lux:100Lux |
| 精度 | 0~20,000Lux:±(4%+10dgt) 20,000~199,900Lux:±(5% +10dgt) *gdtはデジタル表示の最小桁 | 再現性 | ±2.0% |
| 測定周期 | 2回/秒 | 使用温湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 |
| 保管温湿度 | 温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 185×68×38mm | 重量 | 175g(電池含) |
| 材質 | 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 | 機能 | ホールド機能 |
| 三脚取り付けネジ | 1/4インチ | 用途 | 事務所、作業現場などの照度管理に |

LED照明の測定ができます。

測定レンジを4段階に切り替えることができます。

数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。

読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。

収納ケース付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.