

品番：EA712A-28

品名：デジタル照度計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,900円(税抜)／14,190円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,900円(税抜)／14,190円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/23 11:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0791ページ                      |      |   |



仕様

|          |                                                                             |       |                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | シンワ測定                                                                       | 型番    | 78751                                                                                           |
| 測定範囲     | 0～199,900Lux                                                                | 分解能   | レンジ0～199.9Lux:0.1Lux<br>レンジ1～1,999Lux:1Lux<br>レンジ10～19,990Lux:10Lux<br>レンジ100～199,900Lux:100Lux |
| 精度       | 0～20,000Lux:±(4%+10dgt)<br>20,000～199,900Lux:±(5%+10dgt)<br>*dgtはデジタル表示の最小桁 | 再現性   | ±2.0%                                                                                           |
| 測定周期     | 2回/秒                                                                        | 使用温湿度 | 温度:0～40℃<br>湿度:70%以下                                                                            |
| 保管温湿度    | 温度:-10～50℃<br>湿度:80%以下                                                      | 電源    | 9V電池×1個(付属)                                                                                     |
| サイズ      | 185×68×38mm                                                                 | 重量    | 175g(電池含)                                                                                       |
| 材質       | 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂                                                          | 機能    | ホールド機能                                                                                          |
| 三脚取り付けネジ | 1/4インチ                                                                      | 用途    | 事務所、作業現場などの照度管理に                                                                                |

LED照明の測定ができます。

測定レンジを4段階に切り替えることができます。

数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。

読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。

収納ケース付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.