

品番：EA712A-7

品名：照度計



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/11 01:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0804ページ		



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05600540 (testo540)
測定範囲	0~99,999Lux	分解能	1Lux(0~19,999Lux)、 10Lux(その他の範囲)
測定精度	±3%	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	46×25×133(H)mm	重量	95g(電池と保護キャップ含む)
使用温度範囲	0~50℃	防水機能	IP40
電池寿命	約200時間(バックライト消灯時の平均)	測定間隔	0.5秒
付属品	ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、取扱説明書、出荷検査書	適合規格	EC 指令: 2014/30/EU
動作温度	0~+50℃	保管温度	-40~+70℃

ポケットサイズのコンパクトボディで、オフィスや作業場所、店舗などの照度を素早く簡単に測定します。

人の目の分光感度に基づいたセンサを内蔵しています。

※取引証明には使用できません。

小型で使いやすい本体に、見やすい大型ディスプレイ、ボタン1つで最大/最小値を表示し、最新の測定値を保持できるホールド機能、安全な保管のための保護キャップを含む、多数の便利な機能や特徴を備えています。

オートオフ機能(10分後に電源が切れます)、オートオフ解除機能付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.