

品番：EA712AB-1

品名：紫外線メーター



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/28 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0804ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	UV-340C
測定範囲	・1,999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ・19,990 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	分解能	・1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ・10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
測定精度	$\pm(4\%FS+2\text{dgt})$	波長感度特性	250~390nm
センサー	UVセンサー	表示	3.5桁LCD表示
サンプリング	約2.5回/秒	使用温湿度	0~+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	本体:70(W)×25(D)×131(H)mm センサー:46(W)×32(D)×168(H)mm
コード長	約70cm	重量	約220g(電池含む)
電源	9V電池×1個(付属)	電池寿命	約70時間(アルカリ電池使用のとき)
校正	可	付属品	●UVセンサー ●取扱説明書(保証書付)

UVセンサーで紫外線の強度を計測します。

UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA712AB-1A コメント 変更点:品番</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.