

品番：EA712AB-1A

品名：紫外線メーター



販売価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜) / 28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/22 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	UV-340C
測定範囲	1,999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、19,990 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	分解能	1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
測定精度	$\pm 4\% \text{rdg} + 2 \text{dgt}$	波長感度特性	250~390nm
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:70×25×131(H)mm、 センサー:60×27×168(H)mm
重量	約 220 g(電池含む)	電池寿命	約70時間(アルカリ電池使用のとき)
コード長	1.5m	センサー	UVセンサー
表示	3.5桁LCD表示	サンプリング	約2.5回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)

UVセンサーで紫外線の強度を計測します。

UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

