品番: EA712AB-1A

品名:紫外線メーター



販売価格	25,800円 (税抜)/28,380円(税込)					
カタログ価 格	25,800円(税抜)/28,380円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 18:12現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ						







UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計

仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	UV-340C
測定範囲	$1,999\mu\mathrm{W/cm}$, $19,990\mu\mathrm{W/cm}$	分解能	1μW/cm²、10μW/cm²
測定精度	±4%rdg+2dgt	波長感度特性	250~390nm
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:70×25×131(H)mm、 センサー:60×27×168(H)mm
重量	約 220 g(電池含む)	電池寿命	約70時間(アルカリ電池使用のとき)
コード長	1.5m	センサー	UVセンサー
表示	3.5桁LCD表示	サンプリング	約2.5回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露 のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結 露のないこと)

UVセンサーで紫外線の強度を計測します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ