

品番：EA712AB-1A

品名：紫外線メーター



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計

仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	UV-340C
測定範囲	1,999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、19,990 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	分解能	1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
測定精度	$\pm 4\% \text{rdg} + 2 \text{dgt}$	波長感度特性	250~390nm
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:70×25×131(H)mm、 センサー:60×27×168(H)mm
重量	約 220 g(電池含む)	電池寿命	約70時間(アルカリ電池使用のとき)
コード長	1.5m	センサー	UVセンサー
表示	3.5桁LCD表示	サンプリング	約2.5回/秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)

UVセンサーで紫外線の強度を計測します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

