

品番 : EA712AF-14

品名 : LAN ケーブルテスター



販売価格	59,400円(税抜)／65,340円(税込)		
カタログ価格	59,400円(税抜)／65,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0773ページ		



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	3665
測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6	ケーブル長測定	2~300m 測定確度: ±4 % rdg. ±1 m, 表示分解能: 0.1 m
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ	電源	単3電池×2本(付属)
連続使用時間	50時間(1分間に1回測定)	ワイヤマップ検査	オープン, ショート, リバース, トランスポーズ, スプリット, その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
サイズ	85(W)×33(D)×130(H)mm	重量	160g
機能	・ワイヤマップ測定 ・ディレクションチェック測定	付属品	・ターミネータ×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ×1

断線箇所までわかるLANケーブルテスター

ワイヤマップ機能で配線確認も一発完了

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.