

品番：EA712AF-14

品名：LAN ケーブルテスター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/30 22:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0773ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | 3665 |
| 測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6 | ケーブル長測定 | 2~300m 測定精度: ±4 % rdg. ±1 m, 表示分解能: 0.1 m |
| 測定可能コネクタ | RJ-45コネクタ | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 連続使用時間 | 50時間(1分間に1回測定) | ワイヤマップ検査 | オープン, ショート, リバース, トランスポーズ, スプリット, その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能) |
| サイズ | 85(W)×33(D)×130(H)mm | 重量 | 160g |
| 機能 | ・ワイヤマップ測定 ・ディレクションチェック測定 | 付属品 | ・ターミネータ×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 |

断線箇所までわかるLANケーブルテスター

ワイヤマップ機能で配線確認も一発完了

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.