

品番：EA712AF-32

品名：LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,100円(税抜) / 69,410円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 09:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0773ページ | | |



テスト結果を結線図でLCD表示可能なLANケーブルテスター

仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-T256003 |
| 測定範囲 | 1~500m | 測定精度 | 10m以下±2m |
| 表示分解能 | 1m | 測定可能ケーブル | ツイストペアケーブル(UTP/STP) |
| 測定可能コネクタ | RJ-45コネクタ(UTP/STP) | サイズ | 82(W)×138(D)×32(H)mm |
| 重量 | 130g(メインユニット) 15g(リモートユニット) | 電源 | 単4乾電池×3(付属) |
| 表示方法 | 122×32ドットマトリクスLCD (56×29mm)±0.2mm | 付属品 | 専用キャリングケース、パッチケーブル (RJ-45一ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書 |

ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。

TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。

ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。

UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。

ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。

トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。

テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。

代替品



品番 EA712AF-32A

コメント 変更点:外観、サイズ、色など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.