

品番：EA712AF-32A

品名：LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載)



販売価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
カタログ価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/02 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-256003PRO
測定可能ケーブル	UTPケーブル、STPケーブル、電話ケーブル、その他ケーブル デジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)	測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ、RJ-11コネクタ、その他コネクタ RJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)
電源	単4乾電池×4(付属)	サイズ	本体:80(W)×120(D)×33(H)mm リモートユニット:44(W)×42(D)×28(H)mm
重量	本体:120g リモートユニット:20g	付属品	LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単4電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書
測定内容(結線等)	ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス、ペア割れ検出	測定内容(断線等)	断線の有無、断線している芯線の特定
測定機能	ポートファインダー機能	測定対応ケーブル長	300m
ケーブル長測定・表示	測定長:1~300m(スプリットペアーは1.2m~) 測定精度:10m以下/±2m、10m以上/±5% 表示分解能:1m	表示方法	128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)
リモートユニット	4台(ID1、ID2、ID3、ID4)	PoE測定	無

トーンジェネレータ機能	有 アナログ1KHz、デジタルシングルトーン/デュアルトーン ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売のプロープ(LAN-T256712)が必要となります。	カラー	ブラック
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。			
LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。			
ケーブルの長さを測定することもできます。			
同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。			
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。			
アナログトーン、デジタルシングルトーン デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。			
リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。			
テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.