

品番：EA712AF-33A

品名：LANケーブルテスター(リモートユニット搭載)



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0773ページ		



簡単操作でLANケーブルの結線状態を瞬時に検査可能なLANケーブルテスター

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TCT100N
電源	単4乾電池×2個(付属)	サイズ	54(W)×124(D)×31(H)mm
重量	約106g(電池含まず)	測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル(UTP/STP)
表示方法	LED	測定可能コネクタ	RJ-45(UTP/STP)
断線	有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m	PoE測定	×
ケーブル長測定・表示	×	トーンジェネレーター機能	× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。
リモートユニット	○	付属品	専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書

LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。

本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。

電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。

ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.