品番：EA712AF-36

品名：LANケーブルテスター(親機・子機ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	3,800円（税抜）／ 4,180円（税込）			
カタログ価格	3,800円（税抜）／4,180円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/09/10 11:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0785ページ			

ケーブルの導通・断線・結線ミスをチェック、親機・子機分離タイプのLANケーブルテスター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TST6
測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル（UTP/STP）、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。	測定可能コネクタ	RJ-45（UTP/STP）RJ-11
サイズ	マスターユニット：70(W)×26(D)×104(H)mm リモートユニット：35(W)×26(D)×104(H)mm	重量	マスターユニット：約68g（電池含まず） リモートユニット：約42g
電源	9V乾電池×1(付属)	表示方法	LED
付属品	006P 9V乾電池×1個（テスト用）、取扱説明書		

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル（EIA/TIA-568A/568B）、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機（リモートユニット）が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。

USB（microUSB）ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器（DC5V）を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.