


品番：EA712AH-1A

品名：デジタル照度計



販売価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
カタログ価格	77,000円(税抜) / 84,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/23 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT3424
階級	JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級	受光素子	シリコンフォトダイオード
測定範囲	20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx	分解能	0.01/0.1/1/10/100lx
測定精度	±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)	電源	単3電池×2本(付属) USBバスパワーDC 5V
最大定格電力	500mVA	連続使用時間	300時間
サイズ	78(W)×39(D)×170(H)mm	重量	310g(電池含む)
機能	タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト	防塵・防水性	IP40
測定レンジ切替	オート/マニュアル	確度保証温湿度範囲	21℃～27℃, 75% rh以下
応答時間	オートレンジ: 5秒以内 マニュアルレンジ: 2秒以内	D/A出力	出力レベル: 2V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力) 出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して)
インターフェース	USB 2.0 (FT3424, FT3425)	準拠規格	JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B
付属品	取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電		

池 (LR6) ×2, センサキャップ (ストラップ付) ×1, 携帯用ケース (ソフトケース) ×1, ストラップ (本体用) ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, CD-R (USBドライバ, 専用PCアプリケーションソフトウェア, 通信仕様書) ×1	
---	--

LED/OLED照明の測定に対応

携帯ケース、ストラップ、USBケーブル、CD-R付

非常灯や誘導灯などの低照度から高照度
(200,000lx)まで広くカバー

本体とセンサの分離測定可能

内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上

影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.