

品番：EA712GD-21

品名：トーンプローブセット(心線対照機)



販売価格	51,100円(税抜) / 56,210円(税込)		
カタログ価格	51,100円(税抜) / 56,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	グッドマン(GOODMAN)	型番	500XPK2
サイズ	77GX送信機: 101×41×35mm 500XP受信機: 215×47×35mm	重量	77GX送信機: 150g 500XP受信機: 130g
電源	006P9V電池 送信機・受信機各1個	電池寿命	77GX送信機: 100時間 500XP受信機: 50時間
オートパワーオフ機能	77GX送信機: 4時間(トーンモードで) 500XP受信機: 5分(電源ONから)	付属品	本体(受信機・送信機)、イヤホン、ストラップ、006P型9V電池×2個、専用ソフトケース、クイックガイドプレート(英語)、取扱説明書、保証書

最新版デジタルフィルター搭載

強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機

ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索

IP67の防滴防塵ケースで抜群の耐久性

AC100V検出機能搭載で作業の安全性を確保

手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン

耐圧過重100kgの小型で強靱なボディを採用

被膜の上からペア選別・ケーブル探索ができます

代替品

	<p>品番 EA712GD-21A コメント 違い:USB-TypeC充電式に変更</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.