

品番 : EA712GD-22B

品名 : トーンプローブセット(LAN・電話回線用)



販売価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	グッドマン(GOODMAN)	型番	VDV II Plus
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	160×76×36mm
重量	260g	付属品	リモートユニット、専用ケース
一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)			
最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。			
音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。			
RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定			
ワイヤーマップにより、誤配線／スプリット／ショート／オープンなど様々な障害を発見できます。			
ケーブルの測長(長さの測定)が可能			
ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能			
大型の2.9インチディスプレイ			
ボタンを押すだけでテスト結果をTREND AnyWARE Cloudアプリに送信します。結果をAnyWARE Cloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。			
ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。			
LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。			

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA712GD-22C コメント 変更点:なし
--	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.