

品番：EA713BC

品名：ドエルP/Sタコテスター



販売価格	80,500円(税抜)／ 88,550円(税込)			
カタログ価格	80,500円(税抜)／88,550円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/24 17:42現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0309ページ			



仕様

メーカー	城西システム	型番	ME-1B
適用エンジン	4サイクルガソリンエンジン (1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能	測定項目	ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒 回転数:0～1500rpm・0～7500rpm
測定コード	一次用クリップセンサ約2m 二次及び一次用クランプセンサ約2m	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	221×46×142(H)mm	重量	約1.1kg

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.