

品番：EA714KA

品名：コンパクト回転計(非接触式)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/19 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0805ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	RM-01U
測定範囲	100.0~99,999rpm	分解能	・0.1rpm(100.0~19,999.9rpm) ・1rpm(その他の範囲)
精度	±(0.02%rdg+1dgt)	測定方式	非接触式
測定距離	100~400mm	サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと/電池は必ず外してください。)
サイズ	・本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm ・保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm	重量	約115g(カバー、電池含む)
材質	樹脂	電源	単4電池×2本(付属)
電池寿命	連続使用約30時間(アルカリ乾電池使用時)	付属品	●取扱説明書(保証書付) ●ストラップ ●保護カバー ●反射テープ(20×150mm/5枚入り)
機能	●データホールド ●最大・最小・平均値表示 ●バックライト ●オートパワーオフ(10分/解除可)	校正	可

コンパクトな手のひらサイズ

ピアノブラック基調の洗練された小型デザインの非接触型回転計。

測定対象物に反射シール(付属)を貼り付けて、回転数を測定。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.