

品番：EA714N-11A

品名：デジタル回転計(非接触型)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0805ページ		



非接触(赤色可視光電反射)方式 別売アタッチメント装着で接触式へと変換可能

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	SE300
測定方式	基本: 赤色可視光電反射方式 拡張: 接触方式 ※別売ENC-3使用時のみ	測定範囲	●30.0~99999rpm ●0.50~1600.0rps ●0.600~1999.0ms ●0~99999count
測定モード	・rpm, rps (回転速度) ・ms (周期) ・count (カウント) ・m/min, m/s (周速) ※別売ENC-3使用時	測定距離	約50~500mm
使用環境条件	高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度 II	動作温湿度	5℃~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10℃~40℃, 80%RH以下 (結露のないこと) ※長期間の保存時は電池を外すこと	確度保証範囲	23±5℃, 80%RH以下(結露のないこと)
確度	±(0.03%rdg+1dgt)	表示	99999カウント バックライト付き
サンプルレート	約1秒(回転速度・周期・周速 計測時) 約0.1秒(カウント 計測時)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	28時間(アルカリ電池使用、バックライト非点灯時)	電池寿命警告	約2.3V以下でバッテリーマーク点灯

サイズ	60(W)×50(D)×210(H)mm(本体のみ) 60(W)×50(D)×298(H)mm (接触アダプタ+接触子含む)	重量	約218g(本体のみ)
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●MAX(最大値)／MIN(最小値)表示</li> <li>●オートパワーオフ(約2分、解除可能)</li> <li>●データホールド</li> <li>●明るいバックライト</li> </ul>	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●携帯ケース</li> <li>●反射シール(50枚)</li> <li>●取扱説明書</li> </ul>
市販のカメラ用三脚(ねじサイズ:1/4"-20 UNC)を使用した固定設置が可能			
安定した測定ができる持ちやすさを追求したデザイン			
非接触式デジタルタコメータ			
非接触測定での検出距離が長く(最大約50cm)、回転体から離れた位置での測定が可能			
別売アタッチメント使用で接触式回転計としても使用可能			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA714KA</p> <p><b>コメント</b> 測定距離</p>
	<p><b>品番</b> EA714AD-1</p> <p><b>コメント</b> 測定距離</p>

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.