

品番：EA714N-15

品名：回転計(非接触型)



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05600460 (testo460)
測定範囲	100~29,999rpm	測定距離	100~400mm
機能	最大・最小値	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	46(W)×25(D)×119(H)mm	重量	85g(電池と保護キャップ含む)
付属品	ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、出荷検査書	測定方法	非接触式
防水機能	IP40	精度	測定値の±0.02%
分解能	0.1rpm(100.0~999.9rpm) 0.1rps(1.7~17.0rps) 1rpm(1000~30000rpm) 1rps(17.0~500.0rps)	動作温度	0~+50℃
電池寿命	約20時間(ディスプレイ、バックライトなし)	選択可能単位	rpm、rps
計測間隔	0.5秒	センサ	光源:LED 受光素子:フォト・トランジスタ
適合規格	EC指令:89/336/EEC		

ファンの羽根の枚数を入力し正しい回転数を測定

回転数を非接触測定できる光学式の非接触回転計です。

測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。

誤って床に落とさないよう、回転計はベルトホルダーから取り出し、ハンドストラップを手首に装着して操作してください。

測定が終わったら、回転計に保護キャップを装着してベルトホルダーに戻し、次回の測定時まで安全に保管できます。

ホールド機能、バックライト付

ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.