

品番：EA714N-16

品名：デジタル回転計



販売価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05630465 (testo465)
測定範囲	1~99,999rpm	測定距離	300~600mm
機能	最大・最小値・平均値・最新値を保存	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	58(W)×20(D)×144(H)mm	重量	145g
付属品	ケース、リフレクタ、出荷検査書	測定方法	非接触式
精度	測定値の±0.02%	分解能	0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999 rpm)
動作温度	0~+50℃	保管温度	-20~+70℃
自動電源オフ	無操作状態が30秒続いた時	電池寿命	約40時間
ディスプレイ種類	LCD	ディスプレイサイズ	1ライン

回転数を非接触測定できる光学式の非接触式回転計です。

測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。

特に実用的な機能として、最小値、最大値、平均値、および最新の測定値の保存機能があります。

同梱品のソフトケースは回転計の保護に役立ちます。

片手でできる簡単操作

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.