


品番：EA715A-24

品名：50g(0.001g) 精密はかり



販売価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	MS-50
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	96(W)×150(D)×64(H)mm
載皿サイズ	φ65mm	重量	約220g(電池含む)
秤量	50g	最小目盛	0.001g
精度	±0.003g(0～30g)、±0.005g(30～50g)	使用温湿度	+10～+30℃(但し、結露のないこと)
機能	バックライト、オートパワーオフ、風袋	付属品	分銅(50g)、ピンセット、スプーン、計量皿
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能			
バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付			
測定物の個数が測れる数量計測機能搭載			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			