

品番：EA715A-5B

品名：3.0kg(1g) デジタルスケール



販売価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/20 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0770ページ1892ページ		



特大バックライトつき液晶画面

仕様

メーカー	アスカ (Asmix)	型番	DS3300U
秤量	3kg	最小目盛	1g
載皿サイズ	120(W)×120(D)mm	サイズ	120(W)×180(D)×37(H)mm
重量(g)	約370(電池含む)	電源	アルカリ乾電池単4電池×3本(付属) MicroUSB(ケーブルは付属していません)
材質	ABS	消費電流	20mA(液晶表示板のバックライトON時) 4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)
電池寿命	約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)	安定所要時間	約2秒間
使用温度	10℃～30℃		

郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))

大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
壁に掛けて保管できるフック穴あり(本体裏面)
2024年10月～の新料金対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.