

品番 : EA715AD-1A

品名 : 120g(0.01g) デジタルはかり



販売価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/24 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	HT-120
秤量	120g/600ct/32匁	最小目盛	0.01g/0.05ct/0.005匁
電源	単3電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)	載皿サイズ	Φ 70mm
サイズ	136(W)×150(D)×57.5(H)mm	重量	500g(電池含まず)
機能	風袋引き、オートパワーオフ(5分間)	表示	7セグメントLCD文字高15mm(バックライト付)
使用温湿度	-10~40°C、85%RH以下(結露なきこと)	直線性	±0.02g
再現性	0.01g(標準偏差)	スパンドリフト	±50ppm/°C (5°C~35°C)
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約500時間 (20°C、アルカリ電池、バックライトオフ時)
材質	本体・皿受け:ABS 計量皿・本体上側の金属部:SUS304 表示シート:ポリエチルフィルム 足コマ:ポリカーボネート	最大風袋引	120g
校正分銅値	100g(出荷時設定)		

容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>

高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示

グラムだけでなく、カラット、匁(真珠用)も計量が可能です。

ステンレス皿(SUS304)、収納ケース付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.