

品番：EA715AG-12

品名：200kg(0.5kg) カート型・はかり



販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0773ページ		



カートピッキングや産廃の計量管理に

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SD-200
秤量	200kg	最小目盛	0.5kg
計量部サイズ	610(W)×910(D)mm	外形サイズ	610(W)×985(D)×900(H)mm
重量	36kg	電源	単2電池×6本(別売)
表示	7セグメント液晶表示(文字高22mm)	非直線性	±1.0kg
再現性	1.0kg	スパンドリフト	±0.020%/°C(-10°C~40°C)
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	表示書換回数	約10回/秒
電池寿命	約400時間(アルカリ電池使用時)	校正分銅値	100kg±0.04kg

計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします。

移動に便利な台車型

使用後は折りたたんで収納可能

オートパワーオフ機能

風袋引き機能

安定表示機能

電池消耗表示

わずかな力で大型の計量器が移動

電源キーを押すだけで準備完了で、簡単です。

くっきり見やすい大きな文字を表示します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.