

品番：EA715AG-2

品名：15kg(0.001-0.005kg) 防水台はかり



販売価格	71,000円(税抜)／ 78,100円(税込)		
カタログ価格	71,000円(税抜)／78,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 05:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



これらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HV-15KGV
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量/最小目盛	3kg/0.001kg、6kg/0.002kg、15kg /0.005kg
最大計数値	15000個	載皿サイズ	250(W)×250(D)mm
外形サイズ	275×475×368(H)mm	重量	7kg
機能	コンパレーター、簡易バッチ、加算、個数計・%機能	電源	AC100V、50/60Hz
防塵・防水	IP65	表示	7セグメント蛍光表示管(文字高20mm)
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)	スパンドリフト	20ppm/℃ typ. (5℃ ～ 35℃)
使用環境	-5℃～35℃ 85%R.H. 以下 (結露しないこと)	ケーブル長	1.5m
蛍光表示型			
秤量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替ります。			
計量センサーをカバーし、防水性大幅アップ			
外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)			

RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)標準装備
kg・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
簡易バッチ、加算・累計機能
ポール取り外し可能

代替品

	品番 EA715AG-4A コメント 15kg/30kg/60kg(5g)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.