品番: EA715AG-22

品名: 60kg(5g) 防水·防塵台はかり



販売価格	89,800円(税抜)/98,780円(税込)				
カタログ価 格	89,800円(税抜)/98,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 02:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HW-60KC		
秤量	60kg	最小目盛	0.005kg(5g)		
載皿サイズ	330×424mm	付属品	取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー		
防塵·防水	IP65	表示モード	kg、個数		
最大計数値	120,000個	機能	加算·累計機能、個数計機能		
電源	ACアダプター(付属)	電池寿命	約1200時間(アルカリ乾電池使用、 バックライトオフ時)		
サイズ	330(W)×640(D)×750(H)mm	重量	11kg		
材質	計量皿:SUS430	サンプル数	5個(10·20·50·100個 切替可能)		
再現性(標準偏差)	0.01kg	直線性	±0.01kg		
スパンドリフト	±20ppm/℃ typ.(5~35℃)	表示	バックライト付7セグメント液晶表示(文 字高26mm)		
表示書換回数	10回/秒	使用温湿度	−10~40℃、85%RH以下(結露しな いこと)		
ケーブル長	2.5m				
物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応					

表示部は上向きに4段階調整可能		
ポール取り外し可能		
1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒		
洗える計量部 防塵防水等級IP65		
見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.