

品番：EA715AG-22

品名：60kg( 5g) 防水・防塵台はかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 76,900円(税抜) / 84,590円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 76,900円(税抜) / 84,590円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/17 18:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |                        |       |                              |
|-----------|------------------------|-------|------------------------------|
| メーカー      | エー・アンド・デイ              | 型番    | HW-60KC                      |
| 秤量        | 60kg                   | 最小目盛  | 0.005kg(5g)                  |
| 載皿サイズ     | 330×424mm              | 付属品   | 取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー          |
| 防塵・防水     | IP65                   | 表示モード | kg、個数                        |
| 最大計数値     | 120,000個               | 機能    | 加算・累計機能、個数計機能                |
| 電源        | ACアダプター(付属)            | 電池寿命  | 約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時) |
| サイズ       | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 重量    | 11kg                         |
| 材質        | 計量皿:SUS430             | サンプル数 | 5個(10・20・50・100個 切替可能)       |
| 再現性(標準偏差) | 0.01kg                 | 直線性   | ±0.01kg                      |
| スパンドリフト   | ±20ppm/℃ typ.(5~35℃)   | 表示    | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)   |
| 表示書換回数    | 10回/秒                  | 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)     |
| ケーブル長     | 2.5m                   |       |                              |

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

表示部は上向きに4段階調整可能

ポール取り外し可能

1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒

洗える計量部 防塵防水等級IP65

見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.