

品番：EA715AG-3

品名：60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/03 09:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HV-60KGV
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量/最小目盛	15kg/0.005kg、30kg/0.01kg、60kg/0.02kg
最大計数值	12000個	載皿サイズ	330(W)×424(D)mm
外形サイズ	330×621×771(H)mm	重量	12kg
機能	コンパレーター、簡易バッチ、加算、個数計・%機能	電源	AC100V、50/60Hz
防塵・防水	IP65	表示	7セグメント蛍光表示管(文字高20mm)
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)	スバンドリフト	20ppm/°C typ. (5°C ~ 35°C)
使用環境	-5°C~35°C 85%R.H. 以下(結露しないこと)	ケーブル長	2.5m

蛍光表示型

秤量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替ります。

計量センサーをカバーし、防水性大幅アップ

外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)

RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)標準装備

kg・個数・%モード

「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利

簡易バッチ、加算・累計機能

ポール取り外し可能

#### 代替品



品番 EA715AG-4A

コメント 15kg/30kg/60kg

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.