



品番：EA715AG-43

品名：15kg( 2g) 防水・防塵台はかり



販売価格	250,000円(税抜) / 275,000円(税込)		
カタログ価格	250,000円(税抜) / 275,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SW-15KM
秤量	15kg	最小目盛	2g(5g)
載皿サイズ	300×380mm	付属品	取扱説明書、接地アダプタ
電源	電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)	防塵・防水	IP69K・IP68
タッチセンサースイッチ	軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防塵・防水性を向上。	機能	加算・累計機能、個数計機能
測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)	サイズ	300(W)×601(D)×722.5(H)mm
重量	13kg	材質	フレーム:SUS304 ロードセル:SUS630 計量皿:SUS304
表示	重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm) 比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED	表示モード	kg、個数、(内部設定により、gも可能)
サンプル数	5個(10, 20, 50, 100個 切替可能)	最大計数值	150,000個
最小単重	0.1g	再現性(標準偏差)	2g
直線性	±5g	スパンドリフト	±20ppm/°C(5°C~35°C)

表示書換回数	約10回/秒	ケーブル長	3m
使用温度範囲	-10℃~40℃		
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。			
衛生管理の厳しい環境での使用に			
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)			
表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)			
ポール取り外し可能			
高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的			
タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。			
内部の基盤まで防水コーティングしているため、多湿な環境、結露環境でも使用可能。			
材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.