品番: EA715AG-4A

品名: 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり



販売価格	79,800円 (税抜)/87,780円(税込)				
カタログ価格	79,800円(税抜)/87,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 02:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				









こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HV-60KC
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量/最小目盛	15kg/0.005kg(5g) 30kg/0.01kg(10g) 60kg/0.02kg(20g)
最大計測個数	120,000個	防塵·防水	IP65(計量台)
載皿サイズ	330(W)×424(D)mm	機能	3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト
外形サイズ	330(W)×621(D)×771(H)mm	電源	AC100V又は単1電池×4本(別売)
オートテア機能	自動的に風袋引きをしながら、次々と 一定範囲の重さを計り取ることができ ます。	表示項目	kg·個数(pcs)
重量	11kg	材質	計量皿: SUS430、 表示部: ABS、 ポール部: SUS304S、 ポール付け根部: ADC12(アルミダイカ スト)
応答速度	約1秒	付属品	表示部ビニール保護カバー、六角レン チ、ACアダプタ、取扱説明書

サンプル数	5個(10,20,50,100個 切替可能)	表示	バックライト付7セグメント液晶表示(文 字高26mm)			
表示書換回数	10回/秒	再現性(標準偏差)	0.005·0.01·0.02kg			
直線性	±0.01·±0.01·±0.02kg	スパンドリフト	±20ppm/℃ typ. (5℃~35℃)			
電池寿命	約1200時間(アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時	ケーブル長	2.5m			
使用温湿度範囲	-10℃~40℃ 85%RH以下(結露しないこと)					
表示部は上向きに4段階調整可能						
物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応						
テンキーによる簡単な設定可能 (上限値・下限値をコマンドで入力も可能)						
見やすい3色5段コンパレータライト						
バックライト液晶表示						
3倍働くトリプルレンジ						
ポール取り外し可能						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.