

品番：EA715AH-20BB

品名：285x210x28mm 体重・体組成計



販売価格	5,000円(税抜)／ 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／ 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2138ページ		



シンプル機能&ガラス仕様のスリムデザイン
コンパクトで収納しやすいA4サイズ。

仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	HBF-912
最大計量	135kg	最小表示	2～100kgまで: 100g 100～135kgまで: 200g
電源	単4形マンガン乾電池(R03)×4本 (付属) ※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。	サイズ	約285(W)×210(D)×28(H)mm
重量	約1.3kg (電池含む)	表示項目(測定範囲)	体重: 2～100kgまで・100g単位 100～135kgまで・200g単位 BMI表示: 2.5～90.0(0.1単位) 体脂肪率: 5.0～50.0%(0.1%単位)、 体脂肪率判定: 4段階 内臓脂肪レベル: 1～30、 内臓脂肪レベル判定: 3段階
色	パールホワイト	電池寿命	約1年
個人データ登録可能人数	4人	付属品	お試用電池 (単4形マンガン乾電池×4本)、 取扱説明書 (品質保証書付)
※注意事項	・ペースメーカーなどの医療用電気機器との併用は絶対にしないで下さい。		

	・9才以下81才以上の方:体組成、BMIは測定できません。 ・17才以下81才以上の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。	
お手入れ簡単なフラットデザイン		
薄さ28mm。すきまにすっきり収納		
取り出しや片付けもラクラク		
両足測定		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		
4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。		
裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。		
※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。		

代替品

	品番	EA715AH-20BC
	コメント	ステップON&自動認識機能追加

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.