

品番：EA715AH-41A

品名：300x260x24mm 体組成計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 01:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)   | 型番    | IBCM-211-W   |
| サイズ    | 300(W)×260(D)×24(H)mm  | 計量範囲  | 2～150kg  |
| 測定項目   | 体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI   | 登録人数  | 10人  |
| 最小表示   | 2～100kgまで: 目量100g<br>100～150kgまで: 目量200g   | 体重計精度 | 2～75kgまで: ±200g<br>75～100kgまで: ±300g<br>100～150kgまで: ±600g |
| 項目計測機能 | 体重: 0～136kg (100g単位)<br>体脂肪率: 5～65% (0.1%単位)<br>内臓脂肪レベル: 1～59レベル<br>体筋肉量: 20～70% (0.1%単位)<br>骨量 (0.1kg単位)<br>基礎代謝量: 0～9999kcal (1kcal単位) | 電源    | 単4形乾電池 (1.5V) × 2本 (別売り)<br>(※充電式電池は使用できません。)              |
| 材質     | 強化ガラス  | 重量    | 1.4kg  |

薄型でコンパクトなボディの体組成計

強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザイン

体組成計に乗るだけで測定がスタートし、測定が完了すると測定結果を順に2回繰り返して表示します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.