

品番 : EA715AH-7

品名 : 150kg(50g/100g) ヘルスメーター



販売価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2138ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	UC-421BLE
最大計量	150kg	最小表示	0～100kgまで:50g 100～150kgまで:100g
機能	BMI、メモリー	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	330(W)×330(D)×40(H)mm	重量	約2.3kg
付属品	スタートアップガイド、取扱説明書、補助脚×4	電池寿命	約5ヶ月(アルカリ電池使用時:1日5回測定)
動作温湿度範囲	10°C～40°C 30%RH～85%RH	保存温湿度範囲	-10°C～+60°C 30%RH～85%RH
通信方式	Bluetooth Ver.4.2 Security:SSP(Just Works) 本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。	体脂肪率	5.0～75.0%(0.1%単位)
体脂肪率判定	やせ/一標準/+標準/軽肥満/肥満	BMI	0.1単位
推定骨量	100g単位	筋肉量	0～100kg迄:50g単位 100kg以上:100g単位

筋肉量判定	少ない/標準/多い	内臓脂肪レベル	1.0~59.0レベル(0.5レベル単位)
内臓脂肪レベル判定	標準/やや過剰/過剰	基礎代謝量	1kcal/日単位
基礎代謝量判定	少ない/標準/多い	体内年齢	1才単位
体型判定	やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/ 標準/肥満型/筋肉質(2段階)/かた太り型	体水分率	0.1%単位
ペアリング数	10	本体設定項目	地域1~5区分

Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)

スマートフォン起点の快適さ

スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために届む必要がありません。

最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しています。

プライバシーは守られます

健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。

あなたに寄り添う5色の光

乗るだけあなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.