

品番：EA715BB-10

品名：10.0kg(100g) ばね式はかり



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 10:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0758ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	74460
最小表示	100g(目量)	最大秤量	10kg
全長	290mm	目量の数	96
使用公差	秤量の1/2以下:±100g 秤量の1/2を超える:±200g	本体サイズ	290×30×25mm
重量(g)	136	材質	本体、目盛板:アルミ ハンドル、フック:鉄 0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
用途	宅配便、農作物、水産物など様々な計量に。		

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

目盛板が平面で見やすくなっています。

0点調整ネジをつまみやすい形にしました。

平面なので目盛と指標がピタッと合います。

※検定品ではありません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.