

品番：EA715BB-20

品名：20.0kg(200g) ばね式はかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,640円(税抜) / 7,304円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,640円(税抜) / 7,304円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 12:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0758ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                                    |       |                                                  |
|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| メーカー  | シンワ測定                              | 型番    | 74461                                            |
| 最小表示  | 200g(目量)                           | 最大秤量  | 20kg                                             |
| 全長    | 410mm                              | 目量の数  | 98                                               |
| 使用公差  | 秤量の1/2以下:±200g<br>秤量の1/2を超える:±400g | 本体サイズ | 410×45×35mm                                      |
| 重量(g) | 593                                | 材質    | 本体、目盛板:アルミ<br>ハンドル、フック、0点調整ネジ:鉄<br>目盛板端部:亜鉛ダイカスト |
| 用途    | 宅配便、農作物、水産物など様々な計量に。               |       |                                                  |

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

目盛板が平面で見やすくなっています。

0点調整ネジをつまみやすい形にしました。

平面なので目盛と指標がピタッと合います。

※検定品ではありません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.