

品番 : EA715C-21

品名 : 15kg(0.1g) 電子天秤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/04/30 18:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0771ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-15KL |
| 秤量 | 15kg | 最小目盛 | 0.1g |
| 最大計測個数 | 150,000個 | 機能 | g、kg、個数計測、パーセント表示 |
| 電源 | AC100V(ACアダプタ) | 載皿サイズ | 300(W)×210(D)mm |
| サイズ | 315(W)×339.5(D)×118~130(H)mm | 重量 | 4.2kg |
| 材質 | 計量皿:SUS430 | 100%最小質量 | 10g |
| バッテリー動作時間 | 約100時間(25℃、バックライトオフ時) | サンプル数 | 5, 10, 25, 50 または 100個 |
| 最小単位質量 | 0.1g | %最小表示 | 0.1% |
| 再現性(標準偏差) | 0.3g | 直線性 | ±0.6g |
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃(+10℃~+30℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高22mm) |
| 表示書換時間 | 約10回/秒 | 使用温湿度範囲 | +10℃~+40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| 校正分銅(出荷時設定) | 15kg | | |
| RS232Cインターフェイス内蔵 | | | |

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。

重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。

バックライト付大型液晶(文字高22mm)

コンパレータ表示

オートパワーオフ機能(バッテリー使用时)

ワイヤー取付部(盗難防止穴)付

表示部は分離できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.