品番: EA715C-21

品名:15kg(0.1g) 電子天秤



販売価格	53,000円(税抜)/58,300円(税込)				
カタログ価 格	53,000円(税抜)/58,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 02:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0771ページ				











## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-15KL
秤量	15kg	最小目盛	0.1g
最大計測個数	150,000個	機能	g、kg、個数計測、パーセント表示
電源	AC100V(ACアダプタ)	載皿サイズ	300(W)×210(D)mm
サイズ	315(W)×339.5(D)×118~130(H) mm	重量	4.2kg
材質	計量皿:SUS430	100%最小質量	10g
バッテリ動作時間	約100時間(25℃、バックライトオフ 時)	サンプル数	5, 10, 25, 50 または 100個
最小単位質量	0.1g	%最小表示	0.1%
再現性(標準偏差)	0.3g	直線性	±0.6g
感度ドリフト	±20ppm/℃ (+10℃~+30℃)	表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高22mm)
表示書換時間	約10回/秒	使用温湿度範囲	+10℃~+40℃、85%RH以下(結露し ないこと)
校正分銅(出荷時設定)	15kg		
RS232CインターフェイスP	り蔵		1

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。	
重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。	
バックライト付大型液晶(文字高22mm)	
コンパレータ表示	
オートパワーオフ機能(バッテリ使用時)	
ワイヤー取付部(盗難防止穴)付	
表示部は分離できません。	

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.