品番: EA715C-32

品名: 1.2kg( 0.1g) 電子天秤



販売価格	<b>39,800円</b> (税抜)/ 43,780円(税込)				
カタログ価 格	39,800円(税抜)/43,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 02:54現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0771ページ				









## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-1200i		
秤量	1200g	最小目盛	0.1g		
電源	AC100V(ACアダプタ)	機能	「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能		
載皿サイズ	170(W)×133(D)mm	材質	計量皿:SUS304		
サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm	重量	約1.5kg		
個数モード	最大計測数:12000個 計数可能最小単位質量:0.1g	パーセントモード	100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.10%		
サンプル数	5, 10, 25, 50 または100個	再現性(標準偏差)	0.1g		
直線性	±0.1g	感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃~30℃)		
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高16mm)	表示書換時間	10回/秒		
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下 (結露し ないこと)	バッテリ動作時間	約9時間 (バックライトオフ時)		
校正分銅(出荷時設定)	1200g				
RS-232Cインターフェイス 内蔵					

RS-232Cインターフェイス内蔵

g·%·個数の3モード切換表示

GLP·GMP·GCP·ISO対応出力

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.